

Garant
Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Kopflänge L ₁	41 mm
ISO-Code Halter	A25R STFCCR/L16
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500