



Drehmoment-Schraubendreher festeingestellt, ohne Skala, eingestelltes Drehmoment: 2,0N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659890 2,0
GTIN	4069515041775
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit einem griffigem 2K-Griff und **fest eingestelltem Drehmoment**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Für Rechtsanzug geeignet. **Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich.**

Vorteil:

Drehmoment-Schraubendreher mit allen herkömmlichen Bits C 6,3 und E 6,3 (ähnlich Nr. 675155, 675390) verwendbar.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Genauigkeit:

±10 % des angegebenen Wertes.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940 – 659946) können auch im HOLEX Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Der eingestellte Drehmomentwert kann **nicht** verändert werden.

Technische Beschreibung

Auslösesignalisierung	akustisch
-----------------------	-----------

Auslösesignalisierung	haptisch
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Feedback	akustisches Signal
Feedback	auslösend
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Messtechnik	mechanisch
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Messverfahren	Drehmoment
Anzeige	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
eingestelltes Drehmoment	2 Nm
Daten protokollierbar	nein
Gesamtlänge L	168 mm
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
eingestelltes Drehmoment	200 cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

No Shop URL available for: 659890 2,0