



Drehmoment-Schraubendreher festeingestellt, ohne Skala, eingestelltes Drehmoment: 3,0N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659890 3,0
GTIN	4069515046923
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit einem griffigem 2K-Griff und **fest eingestelltem**

Drehmoment. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Für Rechtsanzug geeignet. **Ein weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich.**

Vorteil:

Drehmoment-Schraubendreher mit allen herkömmlichen Bits C 6,3 und E 6,3 (ähnlich Nr. 675155, 675390) verwendbar.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

Norm:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

Genauigkeit:

±10 % des angegebenen Wertes.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940 – 659946) können auch im HOLEX

Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Der eingestellte Drehmomentwert kann **nicht** verändert werden.

Technische Beschreibung

eingestelltes Drehmoment	300 cNm
--------------------------	---------

Datenblatt

Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Feedback	akustisches Signal
Feedback	auslösend
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
eingestelltes Drehmoment	3 Nm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Norm	DIN EN ISO 6789
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
Daten protokollierbar	nein
Gesamtlänge L	168 mm
Anzeige	analog
Messtechnik	mechanisch
Messverfahren	Drehmoment
Drehmoment fest eingestellt	ja
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

No Shop URL available for: 659890 3,0