

Garant**Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Kopflänge L_1	34,6 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Unterlegplattenschraube	269013 2
Mittenversatz L_3	22 mm
Unterlegplatte	269005 7
ISO-Code Halter	A32S STFCL/L16
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	30 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500