



## Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 8 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302665 8
GTIN	4250122611226
Artikelklasse	36E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kühlkanal verschließbar über O-Ring.

Alle Schäfte brüniert.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskräglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 28 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 8

### Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	8
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Auskräglänge A-Maß	63 mm
Außen-Ø D	28 mm
Aufnahme	BT 50 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308780 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK	308812 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK	308830 50
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 50 SK	308810 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel 50 SK	308820 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50