

**Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-Ø: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	297120 16
GTIN	4045197190666
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

Schneidenbreite	4 mm
maximale Einstechtiefe t_{\max}	10 mm
für Bohrungen ab \varnothing	32 mm
Schaft-Ø	16 mm
Gesamtlänge	210 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel