

Garant
Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	49 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Mittenversatz L_3	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Unterlegplatte	269005 7
ISO-Code Halter	A40T STFCL/L16
Kopflänge L_1	37,5 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	39 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500