

Garant

Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Mittenversatz L_3	13 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Kopflänge L_1	36,6 mm
ISO-Code Halter	A20R STFCR/L16
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L_2	18 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500