

Garant

Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Kopflänge L ₁	41 mm
Mittenversatz L ₃	17 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
ISO-Code Halter	A25R STFCR/L16
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8

269028 8

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500