



## Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-Ø: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	297120 20
GTIN	4045197190673
Artikelklasse	22E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Abmessungen **geschweißt**.

#### Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

**HSS/E** – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

### Technische Beschreibung

für Bohrungen ab Ø	40 mm
Schneidenbreite	5 mm
maximale Einstechtiefe $t_{\max}$	14 mm
Schaft-Ø	20 mm
Gesamtlänge	250 mm
Schneidstoff	HSS E
Produktart	Drehmeißel