



### Akku- / Netz-Radio, Typ: 4933493530



#### Bestelldaten

Bestellnummer	073960 4933493530
GTIN	4058546484019
Artikelklasse	03L

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb. M18™ Bluetooth® Akku-Lautsprecher

- **Bietet Audio für kleine und mittelgroße Bereiche.**
- **Unbegrenzte Aufhänge- und Befestigungsmöglichkeiten mit den integrierten Haken, Nagelhaken und Durgangslöchern.**

##### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

##### Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

#### Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Gewicht	3,8 kg
Höhe	333 mm

## Datenblatt

Breite	145 mm
Länge	213 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
IP-Schutzart	IP 54
Produktart	Radio