

Garant

Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	16 mm
Mittenversatz L ₃	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	A32S STFCR/L16
Kopflänge L ₁	34,6 mm
Unterlegplatte	269005 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	40 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	30 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500