



## Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 14 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302665 14     |
| GTIN          | 4250122611035 |
| Artikelklasse | 36E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kühlkanal verschließbar über O-Ring.  
Alle Schäfte brüniert.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 80 mm

Außen-Ø D: 44 mm

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900: 12

### Technische Beschreibung

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Auskraglänge A-Maß              | 80 mm      |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 14 mm      |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12         |
| Außen-Ø D                       | 44 mm      |
| Aufnahme                        | BT 50 kurz |
| Norm                            | DIN 6359   |
| Aufnahme-Norm                   | JIS B6339  |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-2 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form                     | ADB                               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Flächenspannfutter                |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308790 50 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872<br>passend für Steilkegel 50 SK                | 308810 50 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308795 50 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308765 50 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308760 50 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308785 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für<br>Steilkegel 50 SK                         | 308830 50 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem.<br>DIN 69872) passend für Steilkegel 50 SK | 308820 50 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388<br>passend für Steilkegel 50 SK                 | 308812 50 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308780 50 |