

Garant

Stahl-Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A40T STFCR/L16
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Unterlegplatte	269005 7
Unterlegplattenschraube	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Mittenversatz L ₃	27 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	49 mm
Kopflänge L ₁	37,5 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L ₂	39 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 8	269028 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500