

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A10K STFCCR/L11
Mittenversatz $L_3$	7 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
Kopflänge $L_1$	22,8 mm
Gesamtlänge $L$	125 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500