



## Flächenspannfutter Form ADB, BT 50 A = 160, Spann-Ø D1: 18mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	302670 18
GTIN	4250122619758
Artikelklasse	36E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Schäfte brüniert.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

### Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	16
Spann-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Auskraglänge A-Maß	160 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	BT 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>

Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 16 mm	309900 16