

Garant**Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Kopflänge L_1	26,5 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	A12L STFCCR/L11
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500