

**ER-Spannzangenfutter Form ADB, BT 40 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302760 16 |
| GTIN | 4250122612247 |
| Artikelklasse | 36E |

Beschreibung**Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 0,5 - 10 mm

Auskraglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 28 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 16

ER-Spannschlüssel: 16

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------|
| ER-Spannschlüssel | 16 |
| Spannbereich | 0,5 - 10 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß | 63 mm |
| Ersatz-ER-Spannmutter für ER-Spannzangen | 16 |
| Außen-Ø D | 28 mm |
| Aufnahme | BT 40 kurz |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HSC |
| Produktart | Spannzangenfutter |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER-Spannzangen-Satz 15-teilig 2–16 mm | 309240 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308901 3 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |

| | |
|--|------------|
| ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm mit Abdichtung | 309164 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308920 7 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308922 10 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308810 40 |
| ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm | 309160 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308901 8 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308901 5 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308922 5 |
| | 308922 3 |

| | |
|--|------------|
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 3 mm | |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308922 7 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308906 3 |
| ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm mit Abdichtung und Spritzdüsen | 309165 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308906 9 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308906 7 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 2 mm | 308901 2 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |
| Einmaulschlüssel Schlüsselweite 25 mm | 613300 25 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308921 4 |
| ER-Spannzangen-Satz 6-teilig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm mit Abdichtung | 309014 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308921 6 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 10 mm | 308901 10 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 308901 6 |

| | |
|--|------------|
| ER-Spannzangen-Satz 10-teilig 1–10 mm | 309012 |
| ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 4 mm | 308901 4 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER-Spannzange mit Abdichtung Nenn-Spann-Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER-Spannzange Nenn-Spann-Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation Nenn-Spann-Ø d 6 mm | 309425 6 |
| Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308812 40 |