

**Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 4963, HSS E, Schaft-Ø: 6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 297120 6 |
| GTIN | 4045197190628 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Abmessungen **geschweißt**.

Verwendung:

Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten.

HSS/E – Auf allen Drehmaschinen in der Einzel- und Serienfertigung. Diese Drehmeißel haben eine große Schnittleistung und sind bruchunempfindlich, auch bei großen Spantiefen, unterbrochenem Schnitt oder bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------|
| für Bohrungen ab Ø | 13 mm |
| Schneidenbreite | 2 mm |
| maximale Einstechtiefe t_{\max} | 3 mm |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Produktart | Drehmeißel |