



Stahl-Bohrstange A.. STLCL 95°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260931 20/11
GTIN	4960664541843
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 20 mm

ISO-Code Halter: A20R STLCLR/L11

Einstellwinkel κ: 95 Grad

passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 22 mm

Mittenversatz L₃: 11,2 mm

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Wendeplattenschraube	269022 4
Plattengröße	11 mm
Mittenversatz L ₃	11,2 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
ISO-Code Halter	A20R STLCLR/L11
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad

Schaft-Ø D _s	20 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube Typ 4	269022 4
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube	269407