

Garant
Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	20 mm
Kopflänge L_1	26,7 mm
ISO-Code Halter	A16Q STFCL/L11
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500