

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 16T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCGT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen