



## Druckluft Schlagschrauber, Typ: 9013MTT



### Bestelldaten

Bestellnummer	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk. 1890 Nm maximales Lösedrehmoment. Betätigung von festsitzenden Verschraubungen in engen Bauräumen bei geringer Arbeitsbelastung im täglichen Betrieb

- **Lösemoment maximal: 1890 Nm.**
- **Abluftführung durch den Handgriff nach unten.**
- **Vibrationsarm.**
- **Einfache Bedienung.**
- **Reduzierung der Arbeitsbelastung durch geringes Gewicht und handliche Dimensionen.**
- **Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.**
- **Kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen.**
- **20 mm (3/4 Zoll) Schlagschrauber in 12,5 mm (1/2 Zoll) Gehäusegröße.**
- **HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise.**
- **8#Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment.**

### Technische Beschreibung

## Datenblatt

Gewicht	1,7 kg
maximale Vibration nach EN	11,39 m/s <sup>2</sup>
Rechts-/Linkslauf	Ja
maximale Drehzahl	8000 min <sup>-1</sup>
Arbeitsgeräusch	99,3 dB(A)
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
maximales Losbrechmoment	1890 Nm
Drehmomentbereich	900 Nm
maximales Anzugsdrehmoment	1300 Nm
maximaler Luftbedarf	150 l/min
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Anschlussgewinde	NPT
Arbeitsdruck	6,3 bar
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
Produktart	Schrauber