

**Garant****Einstecheinsatz innen links, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1,5mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	270322 6,2/1,5
GTIN	4045197466976
Artikelklasse	211

## Beschreibung

### Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200 – 270204.

## Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	6 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	1,8 mm
Spitzen-Mitten-Abstand $L_3$	3 mm
Mindest-Ø $D_{min}$	6,2 mm
Auskräglänge $L_1$	15 mm
Produktnamensattribut	$L_1 = 15$ mm
Produktart	Schneideinsatz zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	200 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P

## Datenblatt

Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	30 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	150 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		