

**Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0751 M4
GTIN	4069515042567
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Fließbohrer Standard (mit Kragen), **wie Nr. 080751.**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung	0,8 kW
empfohlene Drehzahl	2700 min ⁻¹

Kernloch-Ø	3,7 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0751 M4