

Garant**Rollbandmaß mit Sichtfenster, im Vorteilspack 10 Stück, Bandlänge: 3m**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- **Schlagfestes Kunststoffgehäuse.**
- **Eingesetzte Aluminiumprofile an beiden Funktionsflächen. Dadurch exakte Anlageflächen für Innen- und Außenmessung.**
- **Alu-Profile beständig gegen Hitze und mechanische Beanspruchung.**
- **Maßband einbrennlackiert, schwarz bedruckt. Bombiert = knickstabil mit Gleit-Endhaken (für Innen- und Außenmessung). Kontrastreiche Skalierung abriebfest und rostgeschützt.**
- **Teilung mm / mm (Oberkante / Unterkante).**
- **Sichtfenster-Skalierung steht in gleicher Ableserichtung.**

Lieferumfang:

10x Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3.

Technische Beschreibung

Gehäuse Länge	63 mm
Gehäuse Breite	24 mm
Bandlänge	3 m
Gehäuse Höhe	63 mm
Kalibrierung	G1
Norm	EG II

Datenblatt

Bandbreite	16 mm
Produktart	Bandmaß

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG4605 3