

**Rollbandmaß, im Vorteilspack 10 Stück, Bandlänge: 3m****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG4604 3
GTIN	
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Ein besonders leichtes und handliches Bandmaß für den professionellen Einsatz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid. **Mit Bandsperre und automatischen Band-Rücklauf.** Gleitlager aus Spezialmaterial TRIBOCOMP® mit Teflon sorgen für **sanftes Gleiten** und außergewöhnlich leichten Lauf. Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk. Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die **zusätzliche Entspiegelung** sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

**Lieferumfang:**

10x Rollbandmaß Nr. 462120 Gr. 3.

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	G1
Bandbreite	13 mm
Norm	EG II
Gehäuse Breite	26 mm
Gehäuse Länge	58 mm
Gehäuse Höhe	57 mm

Produktart

Bandmaß

---

**Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG4604 3

---