

**Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0752 M5
GTIN	4069515042765
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien, **wie Nr. 080752.**

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	2600 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Materialstärke	0,7 - 1 mm
empfohlene Antriebsleistung	1 kW

Datenblatt

Kernloch-Ø	4,6 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0752 M5