

**Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Inox, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG0756 M10
GTIN	4069515043014
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), zur Verwendung in rostfreien Materialien, **wie Nr. 080756**. Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Speziell geeignet für rostfreie Stähle.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	2100 min ⁻¹
empfohlene Antriebsleistung	1,7 kW
Materialstärke	0,7 - 3 mm
Schaft-Ø	10 mm

Kernloch-Ø	9,3 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0756 M10