

**Garant****Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
52/72mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273818 52/72  |
| GTIN          | 4045197538130 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

**Verwendung:**

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

**Ersatzteil:**

Spannschraube Nr. 279815 9.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstofftechnologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 4 mm

maximale Schnitttiefe  $t_{max}$ : 15 mm

**Technische Beschreibung**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| maximale Schnitttiefe $t_{\max}$ | 15 mm           |
| maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$    | 72 mm           |
| minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$    | 52 mm           |
| Einsatzart                       | links           |
| Stechbreite $w$                  | 4 mm            |
| Produktart                       | Schneidenträger |

---

## Zubehör

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |
| Klemmschraube       | 279910   |