

Garant**Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	13 mm
ISO-Code Halter	SVHBR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500