

Eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273830 20/4
GTIN	4045197515995
Artikelklasse	21W

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm²) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{max} (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Einstechtiefe t _{max}	20 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Kopflänge L₁	40,5 mm
Stechbreite w	4 mm
Gesamtlänge L	99,5 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Klemmschraube Typ 7	279815 7
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30	674248 TX30
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 6	279815 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600