

**Garant**
**eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	273835 20/3
GTIN	4045197517319
Artikelklasse	21W

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. 10xw

**Hinweis:**

Maximaler  $\varnothing$  = begrenzter Werkstück- $\varnothing$  aufgrund der Ausführung.

Ab 19,5 mm Stechtiefe (bis Stechbreite 3 mm) bzw. ab 24,5 mm Stechtiefe (ab Stechbreite 4 mm) kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen.

Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656 – 273670 verwenden.

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

**Technische Beschreibung**

Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Stechbreite w	3 mm
Funktionsbreite $L_4$	21,5 mm
Einstehtiefe $t_{\max}$	30 mm
Kopflänge $L_1$	49 mm
Gesamtlänge L	108 mm
Serie	Eco

maximaler Ø	60 mm
Schaftbreite b	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
---------------------	----------