

Garant**Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Auskraglänge L ₁ neutrale Halter	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L neutrale Halter	100 mm
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	8 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVVBN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500