

**Garant****Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:  
90/130mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273818 90/130
GTIN	4045197538154
Artikelklasse	21W

**Beschreibung****Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

**Verwendung:**

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

**Ersatzteil:**

Spannschraube Nr. 279815 9.

**Achtung:**

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

**Hinweis:**

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstofftechnologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 4 mm

maximale Schnitttiefe  $t_{max}$ : 15 mm

**Technische Beschreibung**

minimaler 1. Einstich-Ø $D_1$	90 mm
maximaler 1. Einstich-Ø $D_2$	130 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	15 mm
Einsatzart	links
Stechbreite $w$	4 mm
Produktart	Schneidenträger

---

## Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910