

**Garant****Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	SVHBR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	17 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500