21T

Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB.., neutral, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm



Bestelldaten Bestellnummer 261111 20/11 GTIN 4045197655844

Technische Beschreibung

Artikelklasse

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	10 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB 1103
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SVVBN 2020K11
Auskraglänge L₁ neutrale Halter	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	