

**Garant****Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	10 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SVVBN 2020K11
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22

269028 22

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500