

Garant**Klemmdrehhalter SVJBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261108 20/16
GTIN	4045197655783
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020K16
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	269005 8
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500