

Garant**Klemmdrehhalter SVHBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Kopflänge L ₁	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
ISO-Code Halter	SVHBR/L 2020K16
Unterlegplatte	269005 8
Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500