

Garant**Schneidenträger konkav für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
67/100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273823 67/100
GTIN	4045197538284
Artikelklasse	21W

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 – 50 % senken.

Stechbreite w: 4 mm

maximale Schnitttiefe t_{max} : 15 mm

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	67 mm
maximale Schnitttiefe t_{\max}	15 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	100 mm
Einsatzart	links
Stechbreite w	4 mm
Produktart	Schneidenträger

Zubehör

Klemmschraube Typ 9	279815 9
Klemmschraube	279910