

**Garant****Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB., neutral,  
Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub> neutrale Halter	31 mm
ISO-Code Halter	SVVBN 2020K16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub> neutrale Halter	10 mm
Unterlegplatte	269005 8
Schaftgröße	20 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500