

**Garant****Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Schaftgröße	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	21,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SVJBR/L 1616H11
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500