

**Garant****Klemmdrehhalter SVHBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB., links,  
Schaft- / Plattengröße: 12/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261107 12/11
GTIN	4045197655714
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
ISO-Code Halter	SVHBR/L 1212F11
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	13 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500