

Garant**Klemmdrehhalter SVVBN 72,5°, für Wendeschneidplatten VB., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	12,5 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	39 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SVVBN 2525M16
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	269005 8
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Gesamtlänge L neutrale Halter	150 mm
Schaftgröße	25 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500