

Garant**Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020K11
Plattengröße	11 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	23 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500