

**Garant**
**eco-Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 25/6mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	273830 25/6
GTIN	4045197531346
Artikelklasse	21W

## Beschreibung

### Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.

Ab Stechbreite 6 mm kommt bei  $t_{\text{max}}$  ( $5 \times \text{Stechbreite}$ ) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Technische Beschreibung

Kopflänge $L_1$	40,5 mm
Einstehtiefe $t_{\text{max}}$	30 mm
Schraube	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funktionsbreite $L_4$	26,5 mm
Stechbreite w	6 mm
Gesamtlänge L	112 mm
Serie	Eco
Schaftbreite b	25 mm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Klemmschraube Typ 6	279815 6
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
Klemmschraube Typ 7	279815 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX30	674248 TX30
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600