



## Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Artikelklasse	25U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO-Code Halter: A16Q SVUBR/L11

Schnitt- / Trennstelle: 16 mm

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1103..

Mindestvorbohr-Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

### Technische Beschreibung

Schnitt- / Trennstelle	16 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	16 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
ISO-Code Halter	A16Q SVUBR/L11
Wendeplattenschraube	269022 6
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Auskraglänge L <sub>1</sub>	65 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Spannschraube	269409
Spannschraube Typ 6	269022 6