

Garant**Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261109 20/16
GTIN	4045197655813
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020K16
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500