Garant

Klemmdrehhalter SVJBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-/Plattengröße: 20/16mm



Bestelldaten Bestellnummer 261109 20/16 GTIN 4045197655813 Artikelklasse 21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L₁	30 mm
passende Wendeschneidplatte	VB 1604
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
ISO-Code Halter	SVJBR/L 2020K16
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	